

Garant**Fræserhovedadapter, HSK-A 63 A = 100, Dorn-Ø d1: 22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	306550 22
GTIN	4045197290212
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Spænde-Ø 40 med 4 gevindboringer som adapter for knivhoveder iht. DIN 2079.
- Med Balluff-/RFID-chip-boring.
- Større krave-kontaktflade.
- HSK-funktionsflader bearbejdede.

Anvendelse:

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder.

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, specialnøgle nr. 309840.

Teknisk beskrivelse

passende specialnøgle nr. 309840	22
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	22
Fræsedornslængde L ₄	19 mm
Dorn-Ø d ₁	22 mm
Udragende længde, A-mål	100 mm
Udvendig Ø D	48 mm

Spænde-Ø D ₁	22 mm
Adapter	HSK-A 63 A = 100
Holder-standard	DIN 69882-3
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter

Tilbehør

Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 22 mm	309860 22
Specialnøgle Til dorn-Ø 22 mm	309840 22
Notsten, halvrund, til knivhovedholdere til størrelse 22	309898 22
Skrue til notsten Til dorn-Ø D1 22 mm	309896 22
Pasfjeder til knivhovedholdere Til dorn-Ø D1 22 mm	309897 22
Notsten til knivhovedholdere Til dorn-Ø D1 22 mm	309895 22