

**FAHRION®**  
PRÄZISION**ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation, ET 40, Nom.  
spænde-Ø d: 14 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309434 14
GTIN	2050001704207
Artikelklasse	34F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Spændepatroner til gevindboring svarende til DIN 6499 / ISO 15488, Form CET-GB rundløb 20 µm.

**Anvendelse:**

Til gevindskæring på fræse- og drejecentre.

**Passer til :**

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

**Bemærk:**

Spænder kun nom. Ø. **Passer ikke i præcisions-ER-spændetangspatronen CENTRO P.**

Norm: Fabriksstandard

Type: 4717 E

Udvendig Ø D: 41 mm

Samlet længde L: 54 mm

Aksial-udtrækning: 13 mm

**Teknisk beskrivelse**

Nom. spænde-Ø d	14 mm
Adapter	ET 40
Norm	Fabriksstandard

Type	4717 E
Udvendig Ø D	41 mm
Samlet længde L	54 mm
Aksial-udtrækning	13 mm