

**FAHRION®**  
FAHREYOND FREISCHNITT**ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation, ET 25, Nom. spænde-Ø d: 7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309430 7
GTIN	2050001704030
Artikelklasse	34F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Spændepatroner til gevindboring svarende til DIN 6499 / ISO 15488, Form CET-GB rundløb 20 µm.

**Anvendelse:**

Til gevindskæring på fræse- og drejecentre.

**Passer til:**

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

**Bemærk:**

Spænder kun nom. Ø. **Passer ikke i præcisions-ER-spændetangspatronen CENTRO P.**

**Teknisk beskrivelse**

Nom. spænde-Ø d	7 mm
Adapter	ET 25
Norm	Fabriksstandard
Type	4285 E
Udvendig Ø D	26 mm
Samlet længde L	34 mm

Aksial-udtrækning	8 mm
Produkttype	Spændehoved