

AEG

Excentersliber, Type: EX150ES



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077321 EX150ES
GTIN	4002395135479
Artikelklasse	07A

Beskrivelse

Udførelse:

- **Effektiv excentersliber med 440-W-motor.**
- **Elektronisk forvalg af omdrejningstal. Skift af slibepapir med burrelås-lukning.**
- **Dobbelt forvalg af svingekreds 3,2 mm / 6,4 mm.**
- **Integreret støvudsugning takket være slibeark med 6 huller. Tilslutning til eksternt udsugningssystem.**

Leveringsomfang:

Inklusive excenterslibeskive Ø150 mm, ekstrahåndgreb, slibeskive, støvpose, udsugningsadapter.

Bemærk:

Passende slibeskive, 6 huller, art. nr. 567775, 15 huller, art. nr. 567558 og ABRANET art. nr. 567800.

Teknisk beskrivelse

Slibetallerken-Ø	150 mm
Afstand til arbejdsfladen	3,2 / 6,4 mm
Maks. vibration iht. EN	8,5 m/s ²
Producentbetegnelse	EX150ES
Vægt	2,8 kg

Effektforbrug	440 W
Svingningstal	4000 - 10000 min ⁻¹
Energiforsyning	Med kabel
Emballage	Kuffert
Produkttype	Excentersliber

Tilbehør

BurrelåssliberondelABRANET® Korn 240	567800 240
Papir-burrelåsslibeskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 600	567775 600
BurrelåssliberondelABRANET® Korn 80	567800 80
Papir-burrelåsslibeskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 400	567775 400
Ekstra slibeskive til EX150E / EX150ES Passer til EX150	077329 EX150
Papir-burrelåsslibeskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 320	567775 320
BurrelåssliberondelABRANET® Korn 320	567800 320
Papir-burrelåsslibeskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 40	567775 40
Papir-burrelåsslibeskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 800	567775 800
Papir-burrelåsslibeskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 80	567775 80
BurrelåssliberondelABRANET® Korn 400	567800 400
Papir-burrelåsslibeskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 120	567775 120
Papir-burrelåsslibeskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 60	567775 60
Papir-burrelåsslibeskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 180	567775 180
Papir-burrelåsslibeskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 240	567775 240
BurrelåssliberondelABRANET® Korn 180	567800 180
BurrelåssliberondelABRANET® Korn 120	567800 120