



## OZ-spændetang til spændepatron, 2 # 16 mm, Nom. spænde-Ø d: 7mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	309540 7
GTIN	2050001704399
Artikelklasse	39Y

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Fjederstål, komplet hærdet og slebet. Den gennemgående boring (længere spændeområde sammenlignet med DIN-spændepatroner) øger spændekraften. Flere slidser sammenlignet med DIN-spændepatroner, hvilket giver en større neddykning i spændetangspatronen. Egnede til spiralbor til fastspænding på føringsfasen. **Spændeområdet = nom. mål op til minus 0,5 mm. 5 eller 6 slidser på begge sider.**

#### Fordel:

- **Bedre rundløb = akseparallel centrering i konus; ingen slinger.**
- **Større spændekraft = pga. større kontaktflade.**
- **Større systemstabilitet = egnet til højhastighedsfræsning.**
- **Længere værktøjsstandtider.**

### Teknisk beskrivelse

Nom. spænde-Ø d	7 mm
Til patron	2 - 16 mm
Produktnavnsegenskab	2 # 16 mm
Norm	ISO 10897
Type	415 E

Udvendig Ø D	25,5 mm
Samlet længde L	40 mm
Produkttype	Spændehoved