

**Spændehoved blød, SK 52, Startborings-Ø: 30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	329926 30
GTIN	2050001922649
Artikelklasse	33H

Beskrivelse**Udførelse:**

Opspændingshoveder, **profil rund, 0,5 mm eller 1 mm stigende. Ved bestilling skal den ønskede opspændings-Ø angives.**

Blød (reduceret hårdhed på 40 HRC i boringen) til selvuddrejning.

Anvendelse:

Flere anvendelsesområder, bearbejdningscentre, målemaskiner eller palettespænding.

Bemærk:

Opspændingshoveder til specialprofiler efter dine individuelle ønsker på forespørgsel.

Andre konusstørrelser, former (f.eks. 4-kant) og emner, der kan bearbejdes, fås **på forespørgsel!**

Teknisk beskrivelse

Startborings-Ø	30 mm
Hårdhed	60 HR
Længde L	46 mm
Adapter	SK 52
Produkttype	Spændehoved

