

3M**Polyethylen-glidebånd, Breddexlængde (mmxm): 19X16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083790 19X16
GTIN	212001199106
Artikelklasse	08M

Beskrivelse**Udførelse:**

3M™ 5423 beskytter overflader takket være den fremragende slidstyrke og danner en glidende overflade, der muliggør kontakt uden slitage. Der kræves ingen yderligere, ofte ufordelagtige smøremidler. Det er desuden **kemikaliebestandigt, gennemsigtig** og takket være et beskyttelsespapir er det muligt at forarbejde det godt til stansedele.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Teknisk beskrivelse

Farve	transparent
Bredde	19,05 mm
Længde	16,45 m
Tykkelse	0,28 mm
Producentbetegnelse	5423

Lagertemperatur	20 °C
Bemærk	Slidbestandig
Bemærk	glidende
Bemærk	selvsmørende
Trækstyrke	9,63 N/mm
Mindst holdbar til	12 måned
Klæbebåndstype	enkeltsidet
Klæbemiddel	Gummi-harpiks
Strækevne	500 %
Bæremateriale	PE-film
Anvendelse	Slitagebeskyttelse
Anvendelse	Transport- og glidebaner
Klæbekraft på stål	0,28 N/mm
Lager luftfugtighed	50 %
Med liner	nej
temperaturbestandig op til	-35 - 110 °C
Produkttype	Klæbebånd