

Garant**Fræserhovedadapter med kølekanal., HSK-A 63 A = 160, Dorn-Ø d1: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	306575 32
GTIN	4045197468529
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Spænde-Ø 40 med 4 gevindboringer som adapter for knivhoveder iht. DIN 2079.
- Med Balluff-/RFID-chip-boring.
- Større krave-kontaktflade.
- HSK-funktionsflader bearbejdede.

Med kølekanal.

Anvendelse:

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder.

Leveringsomfang:

Inkl. fræterspændeskruer.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, specialnøgle nr. 309840.

Teknisk beskrivelse

Ekstra fræterspændemøtrik nr. 309860 / 309861	32
Udragende længde, A-mål	160 mm
Fræsedornslængde L ₄	24 mm
passende specialnøgle nr. 309840	32
Dorn-Ø d ₁	32 mm

Udvendig Ø D	78 mm
Spænde-Ø D ₁	32 mm
Adapter	HSK-A 63 A = 160
Holder-standard	DIN 69882-3
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Kølekanaler	Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter

Tilbehør

HSK-kølemiddelrør Til HSK 32	309880 32
Specialnøgle Til dorn-Ø 32 mm	309840 32
Topnøgle til HSK-kølemiddelrør Til HSK 32	309890 32
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 32 mm	309860 32