

**Notsten, sejhærdede, Notbredde D: 17mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	313520 17
GTIN	4019208193632
Artikelklasse	33R

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionslebet og sejhærdet.

Passer til:

Alle **gængse spændepatroner** af **fabrikaterne** Schunk, Forkardt, Röhme og SMW (med spidsfortanding).

Passer til:

Röhme: KFD 160-200

Leveringsomfang:

Inklusive cylinderskruer DIN 912 – 12.9!

Bemærk:

Yderligere notsten kan leveres fra fabrikken.

Teknisk beskrivelse

Højde H	21,7 mm
Maks. tilspændingsmoment	70 Nm
Notbredde D	17 mm

Gevind g	M12
Trinhøjde h	9,5 mm
Produkttype	Notsten