

Garant**Fræserhovedadapter, HSK-A 100 A = 100, Dorn-Ø d1: 16mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 306678 16 |
| GTIN | 4045197290403 |
| Artikelklasse | 31A |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Spænde-Ø 40 med 4 gevindboringer som adapter for knivhoveder iht. DIN 2079.
- Med Balluff-/RFID-chip-boring.
- Større krave-kontaktflade.
- HSK-funktionsflader bearbejdede.

Anvendelse:

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder.

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, specialnøgle nr. 309840.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|--------|
| passende specialnøgle nr. 309840 | 16 |
| Fræsedornslængde L ₄ | 17 mm |
| Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 16 |
| Dorn-Ø d ₁ | 16 mm |
| Udragende længde, A-mål | 100 mm |
| Udvendig Ø D | 38 mm |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Spænde-Ø D ₁ | 16 mm |
| Adapter | HSK-A 100 A = 100 |
| Holder-standard | DIN 69882-3 |
| Holder-standard | ISO 12164-1 |
| Holder-standard | DIN 69893 |
| Form | A |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Produkttype | Fræserhovedadapter |

Tilbehør

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 16 mm | 309860 16 |
| Specialnøgle Til dorn-Ø 16 mm | 309840 16 |