

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Maskinsnittap 6H, Gevind M (×stigning): M4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	082807 M4
GTIN	4250361209765
Artikelklasse	04D

Beskrivelse**Udførelse:**

HSS-maskinsnittap, lige not, 4-trins ansnit til gennemgangshuller eller grundhuller med dybdeboret gevindkernehul i toleranceklasse 6H.

Ekstremt stærke, frit omløbende HeliCoil® plus gevindindsatser i **rustfrit stål med høj slidstyrke, lav gevindfriktion** i små tolerancer, **høj overfladekvalitet** samt **korrosions- og varmebestandighed**. Den fleksible konstruktion gør det muligt at fordele last og spænding ensartet, hvilket sikrer en **permanent** skrueforbindelse af højeste kvalitet **til alle driftslaster** (statisk, dynamisk) med **ideel kraftoverførsel**. Ukompliceret, hurtig montage, det giver et målfast indvendigt gevind, der kan bruges fra begge sider.

Anvendelse:

Til økonomisk **vedligeholdelse af beskadigede** eller **nedslidte gevind** og som konstruktionselement til **gevindpansring** ved brug af emner med lav skærefasthed (f.eks. alu, alu-magnesium-legeringer).

Bemærk:

TiCN-belagte HSS-E-PM spånbrydertapper, se nr. 133550 og nr. 138200.

TiCN-belagte HSS-E-PM spånbrydertapper, se nr. 133550 og nr. 138200.

Teknisk beskrivelse

Gevind M	M4
Kernehul-Ø	4,2 mm
Antal gevindindsatser nr. 082800	60
Produkttype	Snittapper

