



OZ-spændetang til spændepatron, 2 # 25 mm, Nom. spænde-Ø d: 10mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 309550 10 |
| GTIN | 2050001704559 |
| Artikelklasse | 39Y |

Beskrivelse

Udførelse:

Fjederstål, komplet hærdet og slebet. Den gennemgående boring (længere spændeområde sammenlignet med DIN-spændepatroner) øger spændekraften. Flere slidser sammenlignet med DIN-spændepatroner, hvilket giver en større neddykning i spændetangspatronen. Egnede til spiralbor til fastspænding på føringsfasen. **Spændeområdet = nom. mål op til minus 0,5 mm. 5 eller 6 slidser på begge sider.**

Fordel:

- **Bedre rundløb = akseparallel centrering i konus; ingen slinger.**
- **Større spændekraft = pga. større kontaktflade.**
- **Større systemstabilitet = egnet til højhastighedsfræsning.**
- **Længere værktøjsstandtider.**

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------|-----------|
| Nom. spænde-Ø d | 10 mm |
| Til patron | 2 - 25 mm |
| Produktnavnsegenskab | 2 # 25 mm |
| Norm | ISO 10897 |
| Type | 462 E |

| | |
|-----------------|-------------|
| Udvendig Ø D | 35,05 mm |
| Samlet længde L | 52 mm |
| Produkttype | Spændehoved |