

Garant**Fræserhovedadapter, HSK-A 100 A = 100, Dorn-Ø d1: 27mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	306678 27
GTIN	4045197290427
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Spænde-Ø 40 med 4 gevindboringer som adapter for knivhoveder iht. DIN 2079.
- Med Balluff-/RFID-chip-boring.
- Større krave-kontaktflade.
- HSK-funktionsflader bearbejdede.

Anvendelse:

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder.

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskruer.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, specialnøgle nr. 309840.

Teknisk beskrivelse

passende specialnøgle nr. 309840	27
Dorn-Ø d ₁	27 mm
Udragende længde, A-mål	100 mm
Fræsedornslængde L ₄	21 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	27
Udvendig Ø D	60 mm

Spænde-Ø D ₁	27 mm
Adapter	HSK-A 100 A = 100
Holder-standard	DIN 69882-3
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter

Tilbehør

Specialnøgle Til dorn-Ø 27 mm	309840 27
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 27 mm	309860 27
Skrue til notsten Til dorn-Ø D1 27 mm	309896 27
Notsten, halvrund, til knivhovedholdere til størrelse 27	309898 27