

**Garant****Fræserhovedadapter, HSK-A 63 A = 160, Dorn-Ø d1: 32 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	306570 32
GTIN	4045197290274
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Spænde-Ø 40 med 4 gevindboringer som adapter for knivhoveder iht. DIN 2079.
- Med Balluffchip-boring.
- Større krave-kontaktflade.
- Behandlede HSK-funktionsflader.

**Anvendelse:**

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder.

**Leveringsomfang:**

Inkl. fræserspændeskruer.

**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, specialnøgle nr. 309840.

Udvendig Ø D: 78 mm

Fræsedornslængde L<sub>4</sub>: 24 mm

Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860: 32

**Teknisk beskrivelse**

Fræsedornslængde L <sub>4</sub>	24 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860	32
passende specialnøgle nr. 309840	32
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	32 mm

Udvendig Ø D	78 mm
Adapter	HSK-A 63 A = 160
Holder-standard	DIN 69882-3
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter

---

## Tilbehør

Topnøgle til HSK-kølemiddelrør Til HSK 32	309890 32
Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 32 mm	309860 32
HSK-kølemiddelrør Til HSK 32	309880 32
Specialnøgle Til dorn-Ø 32 mm	309840 32