

**Garant****Reduktionspatron til MK-skaft med uddrivningstapper, HSK-A 63, MK indvendig: 1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	306930 1
GTIN	4045197290519
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Præcisionslebet stigning indvendigt og udvendigt.**
- **Med Balluffchip-boring.**
- **Skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**
- **Behandlede HSK-funktionsflader.**

**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890.

Spåntagningsstrategi: HSC

Udragende længde, A-mål: 100 mm

Udvendig Ø D: 25 mm

**Teknisk beskrivelse**

Morsekonus indv.	1
Udragende længde, A-mål	100 mm
Udvendig Ø D	25 mm
Adapter	HSK-A 63
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 8 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Holdeadapter