

Garant**Fræserhovedadapter med kølekanal., HSK-A 100 kort, Dorn-Ø d1: 22mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 306675 22 |
| GTIN | 4045197290359 |
| Artikelklasse | 31A |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Spænde-Ø 40 med 4 gevindboringer som adapter for knivhoveder iht. DIN 2079.
- Med Balluff-/RFID-chip-boring.
- Større krave-kontaktflade.
- HSK-funktionsflader bearbejdede.

Med kølekanal.

Anvendelse:

Til spænding af endeplansfræsere og knivhoveder.

Leveringsomfang:

Inkl. fræterspændeskruer.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, specialnøgle nr. 309840.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|-------|
| Udragende længde, A-mål | 50 mm |
| Ekstra fræterspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 22 |
| Fræsedornslængde L ₄ | 19 mm |
| Dorn-Ø d ₁ | 22 mm |
| passende specialnøgle nr. 309840 | 22 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Udvendig Ø D | 48 mm |
| Spænde-Ø D ₁ | 22 mm |
| Adapter | HSK-A 100 kort |
| Holder-standard | DIN 69882-3 |
| Holder-standard | ISO 12164-1 |
| Holder-standard | DIN 69893 |
| Form | A |
| Kølekanaler | Ikke låsbar |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Produkttype | Fræserhovedadapter |

Tilbehør

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Specialnøgle Til dorn-Ø 22 mm | 309840 22 |
| Fræserspændeskruer Til dorn-Ø 22 mm | 309860 22 |