

**Garant****Reduktionspatron til MK-skaft med spændegevind, HSK-A 63, MK indvendig:  
1****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 306750 1      |
| GTIN                | 4045197505101 |
| Artikelklasse       | 31A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Præcisionslebet stigning indvendigt og udvendigt.**
- **Med Balluffchip-boring.**
- **Skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**
- **Behandlede HSK-funktionsflader.**

**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

Spåntagningsstrategi: HSC

Udragende længde, A-mål: 100 mm

Udvendig Ø D: 25 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Udragende længde, A-mål | 100 mm      |
| Morsekonus indv.        | 1           |
| Udvendig Ø D            | 25 mm       |
| Adapter                 | HSK-A 63    |
| Holder-standard         | DIN 69893   |
| Holder-standard         | ISO 12164-1 |
| Form                    | A           |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 8000 min <sup>-1</sup> |
| Rundløbsnøjagtighed                     | ≤ 8 μm                           |
| Spåntagningsstrategi                    | HSC                              |
| Produkttype                             | Holdeadapter                     |