

Garant**Borestangsråemne, HSK-F 63, A-mål: 200 mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 307022 200 |
| GTIN | 4045197587954 |
| Artikelklasse | 31A |

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Konus og bund hærdet og slebet.**
- **Skaft, blødt til efterbearbejdning.**

Anvendelse:

Til fremstilling af specialværktøj

Materiale:

16MnCr5

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, stiknøgle nr. 309890.

Form: F

Udvendig Ø D: 63 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|------------------|
| Udragende længde, A-mål | 200 mm |
| Udvendig Ø D | 63 mm |
| Adapter | HSK-F 63 |
| Holder-standard | ISO 12164-1 |
| Holder-standard | DIN 69893 |
| Form | F |
| Produkttype | Borestangsråemne |

Tilbehør

HSK-kølemiddelrør Til HSK 63

309880 63