

**ER-spændemøtrik, Til ER: 40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309580 40
GTIN	4045197151971
Artikelklasse	32Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Gevind og konus i en opspænding, slebne til højeste rundløbsnøjagtighed. **Med noter.**

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Specialtilbehør:

ER-spændenøgle, nr. 309680 – 309740.

Gaffelnøgle (til str. 16), nr. 613300 str. 25.

Bemærk:

Patron og spændemøtrik er afbalanceret separat!

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	26 mm
Til ER	40 mm
Gevind	M50×1,5
Maks. tilspændingsmoment	240 Nm

Udvendig Ø D	63 mm
Norm	DIN 6499 D
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Produkttype	Spændemøtrik

Tilbehør

ER-spændenøgle 1/2 tomme not Til ER-spændetangspatron 40	309700 40
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 40	309680 40