



ER-spændemøtrik til tætningskiver, Til ER: 16



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	309615 16
GTIN	7640128492160
Artikelklasse	39Z

Beskrivelse

Udførelse:

Gevind og konus i en opspænding, slebne til højeste rundløbsnøjagtighed.

Møtrik, overfladebehandlet af hensyn til: Lavere friktionsværdi og **forøget spændekraft** samt høj slidstyrke og korrosionsbestandighed. **Med sekskant** str. 25.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Specialtilbehør:

ER-spændenøgle, nr. 309680 – 309740.

Gaffelnøgle (til str. 16), nr. 613300 str. 25.

Tætningskiver nr. 309625; 309630; 309635; 309645.

Bemærk:

Patron og spændemøtrik er afbalanceret separat!

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	22,5 mm
Gevind	M22×1,5
Maks. tilspændingsmoment	80 Nm

Til ER	16 mm
Udvendig Ø D	28 mm
Norm	DIN 6499 D
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Produkttype	Spændemøtrik