



OZ-spændetangssæt, type 462 E, 15 dele, til patron 5–25 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	309562
GTIN	2050001699404
Artikelklasse	39Z

Beskrivelse

Udførelse:

Fjederstål, komplet hærdet og slebet. Den gennemgående boring (længere spændeområde sammenlignet med DIN-spændepatroner) øger spændekraften. Flere slidser sammenlignet med DIN-spændepatroner, hvilket giver en større neddykning i spændetangspatronen. Egnede til spiralbor til fastspænding på føringsfasen. **Spændeområdet = nom. mål op til minus 0,5 mm.** 5 eller 6 slidser på begge sider.

Fordel:

- **Bedre rundløb = akseparallel centrering i konus; ingen slinger.**
- **Større spændekraft = pga. større kontaktflade.**
- **Større systemstabilitet = egnet til højhastighedsfræsning.**
- **Længere værktøjsstandtider.**

Leveringsomfang:

OZ-spændetænger (nr. 309550) Ø 5–16 mm (1 mm stigende) og Ø 18, 20 og 25 mm, inklusive trækasse.

Teknisk beskrivelse

Norm	ISO 10897
Produkttype	Spændehoved

