



ER-spændemøtrik til tætningskiver, Til ER: 32



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	309615 32
GTIN	7640128492191
Artikelklasse	39Z

Beskrivelse

Udførelse:

Gevind og konus i en opspænding, slebne til højeste rundløbsnøjagtighed.

Møtrik, overfladebehandlet af hensyn til: Lavere friktionsværdi og **forøget spændekraft** samt høj slidstyrke og korrosionsbestandighed. **Med noter.**

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Specialtilbehør:

ER-spændenøgle, nr. 309680 – 309740.

Gaffelnøgle (til str. 16), nr. 613300 str. 25.

Tætningskiver nr. 309625; 309630; 309635; 309645.

Bemærk:

Patron og spændemøtrik er afbalanceret separat!

Teknisk beskrivelse

Maks. tilspændingsmoment	180 Nm
Til ER	32 mm
Samlet længde L	27,5 mm

Gevind	M40×1,5
Udvendig Ø D	50 mm
Norm	DIN 6499 D
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Produkttype	Spændemøtrik