



## ER-spændemøtrik til tætningskiver, Til ER: 40



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	309615 40
GTIN	7640128492207
Artikelklasse	39Z

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Gevind og konus i en opspænding, slebne til højeste rundløbsnøjagtighed.

Møtrik, overfladebehandlet af hensyn til: Lavere friktionsværdi og **forøget spændekraft** samt høj slidstyrke og korrosionsbestandighed. **Med noter.**

#### Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

#### Specialtilbehør:

ER-spændenøgle, nr. 309680 – 309740.

Gaffelnøgle (til str. 16), nr. 613300 str. 25.

Tætningskiver nr. 309625; 309630; 309635; 309645.

#### Bemærk:

Patron og spændemøtrik er afbalanceret separat!

### Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	30,5 mm
Maks. tilspændingsmoment	240 Nm
Til ER	40 mm

Gevind	M50 × 1,5
Udvendig Ø D	63 mm
Norm	DIN 6499 D
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Spændemøtrik