


Garant**ER-glidelejespændemøtrik, Til ER: 16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309612 16
GTIN	4045197645678
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Gevind og konus i en opspænding, slebne til højeste rundløbsnøjagtighed.
Med glideleje, derved lavere friktionsværdi og højere spændekraft. **Med sekskant** str. 25.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Specialtilbehør:

ER-spændenøgle, nr. 309680 – 309740.
Gaffelnøgle (til str. 16), nr. 613300 str. 25.

Bemærk:

Patron og spændemøtrik er afbalanceret separat!

Teknisk beskrivelse

Maks. tilspændingsmoment	80 Nm
Til ER	16 mm
Gevind	M22×1,5
Samlet længde L	18 mm

Udvendig Ø D	32 mm
Norm	DIN 6499 D
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Produkttype	Spændemøtrik