



Maksimalt ydende skærepasta, klorfri, Indhold: 120g



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 084160 120 |
| GTIN | 2050000966033 |
| Artikelklasse | 08J |

Beskrivelse

Udførelse:

Skærepasta til målrettet brug. Nem at anvende (nedsænkes og påsmøres). Hæfter på skæret og bliver først flydende ved brug, gode smøreegenskaber, maksimal evne til trykoptagelse. Blød skærepasta.

Fordel:

Forøget **værktøjsstandtid, skæreydelse** og **overfladekvalitet**. **Klorfri** – der opstår ikke skadelige dampe, **miljøvenligt**.

Anvendelse:

Universelt til **gevindskæring, rivning, fræsning, rømning og savning**. Uundværlig ved arbejde med **svært bearbejdeligt** materiale som rustfrit og varmemfast stål, nikkellegeringer, titan og lignende.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------|--------|
| Flammepunkt | 250 °C |
| Farve | brun |
| Selvantændelsestemperatur | 320 °C |

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Udførelse | Dåse |
| Form | Pasta |
| Lagertemperatur | 5 - 40 °C |
| Indhold | 0,12 l |
| Produkttype | Skæreolie / slibeolie |