



Rulle med bindefilt, 0,4×40 m, Anvendelsesområde: UNI



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	084377 UNI
GTIN	2050001710635
Artikelklasse	08J

Beskrivelse

Udførelse:

Olie- og kemikaliebindefiltmætter med **usædvanlig sugkapacitet (op til 20 gange egenvægten), hvilket giver meget lave bortskaffelsesomkostninger på grund af meget reduceret affaldsmængde**. Bindemåtterne er fremstillet i 100% polypropylen og **egner sig til næsten alle kemikalier**. Væsentlig forbedring af sikkerheden og renligheden i virksomheden, hverken væske eller granulat ligger på gulvet. **Farvemærkningssystem til adskillelse af filtmatterne efter anvendelsesområde**.

Varer med størrelsen **OIL** opsuger kun olie (f.eks. adskillelse af olie og vand eller til anvendelse udendørs). Varer med størrelsen **UNI** opsuger alle væsker (f.eks. olie, vand, kemikalier).

Rullevare, tværgående perforering for hver 50 cm.

Klude og ruller med **rivefast og forstærket dobbeltlagsstruktur** til heavy-duty-opgaver. Egner sig også til brug på gulvet. Fnugfri.

Teknisk beskrivelse

Anvendelsesområde	UNI
Farve	grå
Maks. volumen	162 l

Leveringsomfang stk. / kasse	2
Produkttype	Bindefilt