



Hydraulisk spændepatron kort, slank, HSK-F 63, Spænde-Ø D1: 20mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	307518 20
GTIN	2050001653406
Artikelklasse	33W

Beskrivelse

Udførelse:

- Aksial længdeindstilling, vandring 10 mm.
- Med Balluffchip-boring.

Anvendelse:

- Høj spåntagningsydelse (dog ikke ekstremt svær spåntagning).
- Til boring, rivning og fræsning.

Specialtilbehør:

Mellembøsninger nr. 302135 – 302180, cylindriske viskere nr. 343720.

WTE-stopskrue til direkte spænding eller ved anvendelse af reduktionspatroner på forespørgsel.

Bemærk:

A-mål = 200 mm kan leveres på forespørgsel!

Udragende længde, A-mål: 90 mm

Ø D₂: 42 mm

Udvendig Ø D: 50 mm

L₃: 48 mm

Justeringsområde V: 10 mm

Gevind M: M16×1

Teknisk beskrivelse

Passende reduktionspatron	302155; 302160; 302165
Udragende længde, A-mål	90 mm

Spænde-Ø D ₁	20 mm
Ø D ₂	42 mm
Gevind M	M16×1
L ₃	48 mm
Udvendig Ø D	50 mm
Justeringsområde V	10 mm
Adapter	HSK-F 63
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	DIN 69882-7
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	F
Indvendig køling	Ja, med maks. 80 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

Tilbehør

Opskårne reduktionspatroner med køling Spænde-Ø D1 10 mm	302155 10
Opskårne reduktionspatroner tætnet Spænde-Ø D1 16 mm	302160 16
Opskårne reduktionspatroner med køling Spænde-Ø D1 16 mm	302155 16
Cylindrisk visker kunststof Tap-Ø 20 mm	343720 20
Opskårne reduktionspatroner med køling Spænde-Ø D1 5 mm	302155 5
Opskårne reduktionspatroner tætnet Spænde-Ø D1 8 mm	302160 8
Opskårne reduktionspatroner tætnet Spænde-Ø D1 5 mm	302160 5

Opskårne reduktionspatroner med køling Spænde-Ø D1 3 mm	302155 3
Opskårne reduktionspatroner tætnet Spænde-Ø D1 12 mm	302160 12
Opskårne reduktionspatroner tætnet Spænde-Ø D1 14 mm	302160 14
Opskårne reduktionspatroner med køling Spænde-Ø D1 4 mm	302155 4
Opskårne reduktionspatroner med køling Spænde-Ø D1 6 mm	302155 6
Opskårne reduktionspatroner med køling Spænde-Ø D1 8 mm	302155 8
Opskårne reduktionspatroner tætnet Spænde-Ø D1 6 mm	302160 6
Opskårne reduktionspatroner tætnet Spænde-Ø D1 3 mm	302160 3
Opskårne reduktionspatroner med køling Spænde-Ø D1 14 mm	302155 14
Opskårne reduktionspatroner med køling Spænde-Ø D1 12 mm	302155 12
Opskårne reduktionspatroner tætnet Spænde-Ø D1 10 mm	302160 10
Opskårne reduktionspatroner tætnet Spænde-Ø D1 4 mm	302160 4