

**Garant****Hydraulisk spændepatron kort, slank, HSK-A 63, Spænde-Ø D1: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	307512 8
GTIN	4045197506269
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Aksial længdeindstilling, vandring 10 mm.
- Med RFID-/balluff-chip-boring.

**Anvendelse:**

- Høj spåntagningsydelse (dog ikke ekstremt svær spåntagning).
- Til boring, rivning og fræsning.

**Specialtilbehør:**

Reduktionsbøsninger nr. 302135 – 302187, kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, cylindriske viskere nr. 343720.

**Bemærk:**

A-mål = 200 mm kan leveres på forespørgsel!

**Teknisk beskrivelse**

L <sub>3</sub>	24 mm
Ø D <sub>2</sub>	28 mm
Udragende længde, A-mål	70 mm
Gevind M	M6
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Udvendig Ø D	50 mm

Justeringsområde V	10 mm
Adapter	HSK-A 63
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69882-7
Form	A
Indvendig køling	Ja, med maks. 80 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

---

## Tilbehør

Cylindrisk viskerkunststof Tap-Ø 8 mm	343720 8
---------------------------------------	----------