



ER-spændemøtrik CENTRO P Standard, Type CP til ER: 11M



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	309655 11M
GTIN	2050001704832
Artikelklasse	34F

Beskrivelse

Udførelse:

Med trapezgevind til høje spændekræfter. Ekstra lang dobbeltføring af ER-spændemøtrikken. ER-spændemøtrikker er overfladebehandlet af hensyn til lavere **friktion**.

Mini = alle størrelser med „M“, ekstremt slank konstruktion.

MiniSchlank = størrelsen med „MS“, ekstremt super slank konstruktion.

Konisk = alle størrelser med „C“.

Standard = alle andre størrelser.

ER-spændemøtrik CP, **ikke til tætningskiver HP**

Passer til:

FAHRION ER-spændetangspatron CENTRO P og FAHRION ER-spændetangspatron HDC.

Specialtilbehør:

Tætningskiver nr. 309666-309668, præcisions-ER-spændetænger nr. 308878-308992, spændenøgler nr. 309754-309756, HP-spændepatroner nr. 309365-309379.

Bemærk:

System FAHRION-ER-spændemøtrikker type CP og tætningskiver type HP **passer ikke til andre systemer!**

FAHRION ER-spændemøtrikken CENTRO P HDC passer ikke til standard-ER-spændetangspatroner CENTRO P.

Der kan kun spændes med det nominelle mål (ingen overspænding!)

Spændeområde: 1 - 7 mm

Samlet længde L: 16,2 mm

Udvendig Ø D: 16 mm
Maks. tilspændingsmoment: 10 Nm
Gevind: Tr14×0,75

Teknisk beskrivelse

Spændeområde	1 - 7 mm
Samlet længde L	16,2 mm
Maks. tilspændingsmoment	10 Nm
Udvendig Ø D	16 mm
Serie	Centro P
Gevind	Tr14×0,75
Produkttype	Spændemøtrik

Tilbehør

CP-nøgle med rulle Type 11M	309754 11M
CP-nøgle med rulle til momentnøgle Type 11M	309756 11M