



ER-spændemøtrik CENTRO P til tætningskiver HP, Type CP til ER: 25DI



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 309665 25DI |
| GTIN | 2050001704924 |
| Artikelklasse | 34F |

Beskrivelse

Udførelse:

Mini = alle størrelser med „M”, ekstremt slank konstruktion.

MiniSchlank = størrelsen med „MS”, ekstremt super slank konstruktion.

Konisk = alle størrelser med „C”.

Standard = alle andre størrelser.

ER-spændemøtrik CP, **til tætningskiver HP**

Passer til:

FAHRION ER-spændetangspatron CENTRO P og FAHRION ER-spændetangspatron HDC.

Bemærk:

System FAHRION-ER-spændemøtrikker type CP og tætningskiver type HP **passer ikke til andre systemer!**

FAHRION ER-spændemøtrikken CENTRO P HDC passer ikke til standard-ER-spændetangspatroner CENTRO P.

Der kan kun spændes med det nominelle mål (ingen overspænding!)

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|-----------|
| Spændeområde | 2 - 16 mm |
| Samlet længde L | 28,9 mm |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Maks. tilspændingsmoment | 90 Nm |
| Udvendig Ø D | 40 mm |
| Serie | Centro P |
| Gevind | Tr32×1,5 |
| Produkttype | Spændemøtrik |

Tilbehør

| | |
|---|-----------|
| CP-tætningsskiver Spænde-Ø (1 mm stigende) 2 mm | 309667 2 |
| CP-nøgle med rulle til momentnøgle Type 25 | 309756 25 |
| CP-nøgle med rulle Type 25 | 309754 25 |