



## Tætningsskive HP til ER-spændemøtrik CENTRO P, DI32, Spænde-Ø (1 mm stigende): 4mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

309668 4

GTIN

2050001705211

Artikelklasse

34F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Mini** = alle størrelser med „M“, ekstremt slank konstruktion.

**MiniSchlank** = størrelsen med „MS“, ekstremt super slank konstruktion.

**Konisk** = alle størrelser med „C“.

**Standard** = alle andre størrelser.

Vulkaniserede **Højtrykstætningsskiver** til 80 bar.

0,5 mm spænde-Ø-omfang (+ 0,4 / - 0,1).

#### Passer til:

ER-spændemøtrikker CP nr. 309665 str. 32DI.

#### Bemærk:

**System FAHRION-ER-spændemøtrikker type CP og tætningsskiver type HP passer ikke til andre systemer!**

FAHRION ER-spændemøtrikken CENTRO P HDC passer ikke til standard-ER-spændetangspatroner CENTRO P.

- **Tætningsskiver med stigning på 0,5 mm på forespørgsel.**
- **Tætningsskiver DI40 på forespørgsel.**

**Ikke kompatibel med andre tætningsskivesystemer!**

### Teknisk beskrivelse

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Spænde-Ø     | 4 mm                      |
| Serie        | Centro P                  |
| Til type     | D132                      |
| Udvendig Ø D | 26,2 mm                   |
| Højde L      | 2 mm                      |
| Produkttype  | Spændetangspatrontilbehør |