



ER-spændemøtrik CENTRO P Standard, Type CP til ER: 16MS



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	309655 16MS
GTIN	2050001705792
Artikelklasse	34F

Beskrivelse

Udførelse:

Med trapezgevind til høje spændekræfter. Ekstra lang dobbeltføring af ER-spændemøtrikken. ER-spændemøtrikker er overfladebehandlet af hensyn til lavere **friktion**.

Mini = alle størrelser med „M“, ekstremt slank konstruktion.

MiniSchlank = størrelsen med „MS“, ekstremt super slank konstruktion.

Konisk = alle størrelser med „C“.

Standard = alle andre størrelser.

ER-spændemøtrik CP, **ikke til tætningskiver HP**

Passer til:

FAHRION ER-spændetangspatron CENTRO P og FAHRION ER-spændetangspatron HDC.

Specialtilbehør:

Tætningskiver nr. 309666-309668, præcisions-ER-spændetænger nr. 308878-308992, spændenøgler nr. 309754-309756, HP-spændepatroner nr. 309365-309379.

Bemærk:

System FAHRION-ER-spændemøtrikker type CP og tætningskiver type HP **passer ikke til andre systemer!**

FAHRION ER-spændemøtrikken CENTRO P HDC passer ikke til standard-ER-spændetangspatroner CENTRO P.

Der kan kun spændes med det nominelle mål (ingen overspænding!)

Spændeområde: 1 - 10 mm

Samlet længde L: 20,9 mm

Udvendig Ø D: 22 mm
Maks. tilspændingsmoment: 30 Nm
Gevind: Tr20×1

Teknisk beskrivelse

Spændeområde	1 - 10 mm
Samlet længde L	20,9 mm
Maks. tilspændingsmoment	30 Nm
Udvendig Ø D	22 mm
Serie	Centro P
Gevind	Tr20×1
Produkttype	Spændemøtrik