



## ER-spændemøtrik CENTRO P til tætningskiver HP, Type CP til ER: 32DI



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	309665 32DI
GTIN	2050001704931
Artikelklasse	34F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Mini** = alle størrelser med „M“, ekstremt slank konstruktion.

**MiniSchlank** = størrelsen med „MS“, ekstremt super slank konstruktion.

**Konisk** = alle størrelser med „C“.

**Standard** = alle andre størrelser.

ER-spændemøtrik CP, **til tætningskiver HP**

#### Passer til:

FAHRION ER-spændetangspatron CENTRO P og FAHRION ER-spændetangspatron HDC.

#### Bemærk:

**System FAHRION**-ER-spændemøtrikker type CP og tætningskiver type HP **passer ikke til andre systemer!**

FAHRION ER-spændemøtrikken CENTRO P HDC passer ikke til standard-ER-spændetangspatroner CENTRO P.

Der kan kun spændes med det nominelle mål (ingen overspænding!)

Spændeområde: 2 - 20 mm

Samlet længde L: 30,1 mm

Udvendig Ø D: 50 mm

Maks. tilspændingsmoment: 140 Nm

Gevind: Tr40x1,5

## Teknisk beskrivelse

Spændeområde	2 - 20 mm
Maks. tilspændingsmoment	140 Nm
Samlet længde L	30,1 mm
Udvendig Ø D	50 mm
Serie	Centro P
Gevind	Tr40×1,5
Produkttype	Spændemøtrik

## Tilbehør

Tætningsskive HP til ER-spændemøtrik CENTRO P Spænde-Ø (1 mm stigende) 6 mm	309668 6
Tætningsskive HP til ER-spændemøtrik CENTRO P Spænde-Ø (1 mm stigende) 15 mm	309668 15
Tætningsskive HP til ER-spændemøtrik CENTRO P Spænde-Ø (1 mm stigende) 5 mm	309668 5
Tætningsskive HP til ER-spændemøtrik CENTRO P Spænde-Ø (1 mm stigende) 12 mm	309668 12
CP-nøgle med rulle til momentnøgle Type 32	309756 32
Tætningsskive HP til ER-spændemøtrik CENTRO P Spænde-Ø (1 mm stigende) 19 mm	309668 19
Tætningsskive HP til ER-spændemøtrik CENTRO P Spænde-Ø (1 mm stigende) 4 mm	309668 4
Tætningsskive HP til ER-spændemøtrik CENTRO P Spænde-Ø (1 mm stigende) 16 mm	309668 16
Tætningsskive HP til ER-spændemøtrik CENTRO P Spænde-Ø (1 mm stigende) 7 mm	309668 7
Tætningsskive HP til ER-spændemøtrik CENTRO P Spænde-Ø (1 mm stigende) 13 mm	309668 13
Tætningsskive HP til ER-spændemøtrik CENTRO P Spænde-Ø (1 mm stigende) 20 mm	309668 20

Tætningskive HP til ER-spændemøtrik CENTRO P Spænde- Ø (1 mm stigende) 18 mm	309668 18
Tætningskive HP til ER-spændemøtrik CENTRO P Spænde- Ø (1 mm stigende) 9 mm	309668 9
Tætningskive HP til ER-spændemøtrik CENTRO P Spænde- Ø (1 mm stigende) 11 mm	309668 11
Tætningskive HP til ER-spændemøtrik CENTRO P Spænde- Ø (1 mm stigende) 8 mm	309668 8
Tætningskive HP til ER-spændemøtrik CENTRO P Spænde- Ø (1 mm stigende) 2 mm	309668 2
Tætningskive HP til ER-spændemøtrik CENTRO P Spænde- Ø (1 mm stigende) 3 mm	309668 3
Tætningskive HP til ER-spændemøtrik CENTRO P Spænde- Ø (1 mm stigende) 10 mm	309668 10
CP-nøgle med rulle Type 32	309754 32
Tætningskive HP til ER-spændemøtrik CENTRO P Spænde- Ø (1 mm stigende) 17 mm	309668 17
Tætningskive HP til ER-spændemøtrik CENTRO P Spænde- Ø (1 mm stigende) 14 mm	309668 14