

**Tætningsskive til ER-spændemøtrik, ER 40, Spænde-Ø d: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309645 10
GTIN	7640128495581
Artikelklasse	39Z

Beskrivelse**Passer til:**

ER-spændemøtrikker nr. 309615; 309621.
Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Bemærk:

- Spændeområde = nom. mål –0,5 mm
- Spænde-Ø 1 mm stigende
- Ved bestilling angives den ønskede spænde-Ø!
- Egned op til 80 bar.
- Indbygningssituation: Tekst på spændemøtrikkens inderside.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø d	10 mm
Til type	ER 40
Indhold pr. sæt	23
Udvendig Ø D	33,5 mm
Produkttype	Tætning

