



## Tætningskive HP til ER-spændemøtrik CENTRO P, DI32, Spænde-Ø (1 mm stigende): 5mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	309668 5
GTIN	2050001705228
Artikelklasse	34F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Mini** = alle størrelser med „M“, ekstremt slank konstruktion.

**MiniSchlank** = størrelsen med „MS“, ekstremt super slank konstruktion.

**Konisk** = alle størrelser med „C“.

**Standard** = alle andre størrelser.

Vulkaniserede **Højtrykstætningskiver** til 80 bar.

0,5 mm spænde-Ø-omfang (+ 0,4 / - 0,1).

#### Passer til:

ER-spændemøtrikker CP nr. 309665 str. 32DI.

#### Bemærk:

**System FAHRION-ER-spændemøtrikker type CP og tætningskiver type HP passer ikke til andre systemer!**

FAHRION ER-spændemøtrikken CENTRO P HDC passer ikke til standard-ER-spændetangpatroner CENTRO P.

- **Tætningskiver med stigning på 0,5 mm på forespørgsel.**
- **Tætningskiver DI40 på forespørgsel.**

**Ikke kompatibel med andre tætningskivesystemer!**

### Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø	5 mm
Serie	Centro P
Til type	D132
Udvendig Ø D	26,2 mm
Højde L	2 mm
Produkttype	Spændetangspatrontilbehør