



ER-spændemøtrik CENTRO P til tætningskiver HP, Type CP til ER: 40DI



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	309665 40DI
GTIN	2050001736710
Artikelklasse	34F

Beskrivelse

Udførelse:

Mini = alle størrelser med „M“, ekstremt slank konstruktion.

MiniSchlank = størrelsen med „MS“, ekstremt super slank konstruktion.

Konisk = alle størrelser med „C“.

Standard = alle andre størrelser.

ER-spændemøtrik CP, **til tætningskiver HP**

Passer til:

FAHRION ER-spændetangspatron CENTRO P og FAHRION ER-spændetangspatron HDC.

Bemærk:

System FAHRION-ER-spændemøtrikker type CP og tætningskiver type HP **passer ikke til andre systemer!**

FAHRION ER-spændemøtrikken CENTRO P HDC passer ikke til standard-ER-spændetangspatroner CENTRO P.

Der kan kun spændes med det nominelle mål (ingen overspænding!)

Spændeområde: 3 - 26 mm

Samlet længde L: 34,8 mm

Udvendig Ø D: 63 mm

Maks. tilspændingsmoment: 200 Nm

Gevind: Tr50x1,5

Teknisk beskrivelse

Maks. tilspændingsmoment	200 Nm
Samlet længde L	34,8 mm
Spændeområde	3 - 26 mm
Udvendig Ø D	63 mm
Serie	Centro P
Gevind	Tr50×1,5
Produkttype	Spændemøtrik