

Garant**ER-mini-spændemøtrik, Til ER: 20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309650 20
GTIN	4045197292131
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Kompakte udvendige mål, indsatshærdet og slebet på alle sider.

· **Indsatshærdet og slebet på alle sider.**

Passer til:

ER-spændetangspatroner mini nr. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Teknisk beskrivelse

Gevind	M24×1
Maks. tilspændingsmoment	40 Nm
Samlet længde L	19,5 mm
Til ER	20 mm
Udvendig Ø D	28 mm
Norm	DIN 6499
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹

Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændemøtrik