



Tætningskive til ER-spændemøtrik, ER 40, Spænde-Ø d: 12mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	309645 12
GTIN	7640128495604
Artikelklasse	39Z

Beskrivelse

Passer til:

ER-spændemøtrikker nr. 309615; 309621.
Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Bemærk:

- Spændeområde = nom. mål $-0,5$ mm
- Spænde-Ø 1 mm stigende
- Ved bestilling angives den ønskede spænde-Ø!
- Eget op til 80 bar.
- Indbygningssituation: Tekst på spændemøtrikkens inderside.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø d	12 mm
Til type	ER 40
Indhold pr. sæt	23
Udvendig Ø D	33,5 mm
Produkttype	Tætning

