

**Garant****ER-mini-spændemøtrik, Til ER: 25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309650 25
GTIN	4045197292148
Artikelklasse	31Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kompakte udvendige mål, indsatshærdet og slebet på alle sider.

· **Indsatshærdet og slebet på alle sider.**

**Passer til:**

**ER-spændetangspatroner mini** nr. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

**Teknisk beskrivelse**

Til ER	25 mm
Samlet længde L	21 mm
Gevind	M30×1
Maks. tilspændingsmoment	45 Nm
Udvendig Ø D	35 mm
Norm	DIN 6499
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>

Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændemøtrik