




## ER-spændemøtrik CENTRO P Standard, Type CP til ER: 25



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	309655 25
GTIN	2050001704863
Artikelklasse	34F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Mini** = alle størrelser med „M“, ekstremt slank konstruktion.

**MiniSchlank** = størrelsen med „MS“, ekstremt super slank konstruktion.

**Konisk** = alle størrelser med „C“.

**Standard** = alle andre størrelser.

Med trapezgevind til høje spændekræfter. Ekstra lang dobbeltføring af ER-spændemøtrikken. ER-spændemøtrikker

er overfladebehandlet af hensyn til lavere **friktion**.

ER-spændemøtrik CP, **ikke til tætningskiver HP**

#### Passer til:

FAHRION ER-spændetangspatron CENTRO P og FAHRION ER-spændetangspatron HDC.

#### Specialtilbehør:

Tætningskiver nr. 309666-309668, præcisions-ER-spændetænger nr. 308878-308992, spændenøgler nr. 309754-309756, HP-spændepatroner nr. 309365-309379.

#### Bemærk:

**System FAHRION**-ER-spændemøtrikker type CP og tætningskiver type HP **passer ikke til andre systemer!**

FAHRION ER-spændemøtrikken CENTRO P HDC passer ikke til standard-ER-spændetangspatroner CENTRO P.

Der kan kun spændes med det nominelle mål (ingen overspænding!)

## Teknisk beskrivelse

Spændeområde	2 - 16 mm
Samlet længde L	25,6 mm
Maks. tilspændingsmoment	90 Nm
Udvendig Ø D	40 mm
Serie	Centro P
Gevind	Tr32×1,5
Produkttype	Spændemøtrik

## Tilbehør

CP-nøgle med rulle til momentnøgle Type 25	309756 25
CP-nøgle med rulle Type 25	309754 25