



ER-spændemøtrik CENTRO P Standard, Type CP til ER: 32



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	309655 32
GTIN	2050001704870
Artikelklasse	34F

Beskrivelse

Udførelse:

Med trapezgevind til høje spændekræfter. Ekstra lang dobbeltføring af ER-spændemøtrikken. ER-spændemøtrikker

er overfladebehandlet af hensyn til lavere **friktion**.

Mini = alle størrelser med „M“, ekstremt slank konstruktion.

MiniSchlank = størrelsen med „MS“, ekstremt super slank konstruktion.

Konisk = alle størrelser med „C“.

Standard = alle andre størrelser.

ER-spændemøtrik CP, **ikke til tætningskiver HP**

Passer til:

FAHRION ER-spændetangspatron CENTRO P og FAHRION ER-spændetangspatron HDC.

Specialtilbehør:

Tætningskiver nr. 309666-309668, præcisions-ER-spændetænger nr. 308878-308992, spændenøgler nr. 309754-309756, HP-spændepatroner nr. 309365-309379.

Bemærk:

System FAHRION-ER-spændemøtrikker type CP og tætningskiver type HP **passer ikke til andre systemer!**

FAHRION ER-spændemøtrikken CENTRO P HDC passer ikke til standard-ER-spændetangspatroner CENTRO P.

Der kan kun spændes med det nominelle mål (ingen overspænding!)

Spændeområde: 2 - 20 mm
Samlet længde L: 26,9 mm
Udvendig Ø D: 50 mm
Maks. tilspændingsmoment: 140 Nm
Gevind: Tr40×1,5

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	26,9 mm
Spændeområde	2 - 20 mm
Maks. tilspændingsmoment	140 Nm
Udvendig Ø D	50 mm
Serie	Centro P
Gevind	Tr40×1,5
Produkttype	Spændemøtrik

Tilbehør

CP-nøgle med rulle til momentnøgle Type 32	309756 32
CP-nøgle med rulle Type 32	309754 32