



Tætningskive til ER-spændemøtrik, ER 40, Spænde-Ø d: 24mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 309645 24 |
| GTIN | 7640128495727 |
| Artikelklasse | 39Z |

Beskrivelse

Passer til:

ER-spændemøtrikker nr. 309615; 309621.
Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Bemærk:

- Spændeområde = nom. mål $-0,5$ mm
- Spænde-Ø 1 mm stigende
- Ved bestilling angives den ønskede spænde-Ø!
- Eget op til 80 bar.
- Indbygningssituation: Tekst på spændemøtrikkens inderside.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|---------|
| Spænde-Ø d | 24 mm |
| Til type | ER 40 |
| Indhold pr. sæt | 23 |
| Udvendig Ø D | 33,5 mm |
| Produkttype | Tætning |

