


**Garant****ER-mini-spændemøtrik til tætningskiver, Til ER: 20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309652 20
GTIN	4045197645722
Artikelklasse	31Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kompakte udvendige mål, indsatshærdet og slebet på alle sider.

· **Indsatshærdet og slebet på alle sider.**

**Passer til :**

**ER-spændetangpatroner mini** nr. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Spåntagningsstrategi: HSC

Samlet længde L: 24 mm

Udvendig Ø D: 28 mm

Gevind: M24×1

Maks. tilspændingsmoment: 40 Nm

**Teknisk beskrivelse**

Maks. tilspændingsmoment	40 Nm
Til ER	20 mm
Gevind	M24×1
Samlet længde L	24 mm
Udvendig Ø D	28 mm

Norm	DIN 6499
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændemøtrik