



ER-spændemøtrik CENTRO P Standard, Type CP til ER: 40



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 309655 40 |
| GTIN | 2050001736703 |
| Artikelklasse | 34F |

Beskrivelse

Udførelse:

Med trapezgevind til høje spændekræfter. Ekstra lang dobbeltføring af ER-spændemøtrikken. ER-spændemøtrikker

er overfladebehandlet af hensyn til lavere **friktion**.

Mini = alle størrelser med „M“, ekstremt slank konstruktion.

MiniSchlank = størrelsen med „MS“, ekstremt super slank konstruktion.

Konisk = alle størrelser med „C“.

Standard = alle andre størrelser.

ER-spændemøtrik CP, **ikke til tætningskiver HP**

Passer til:

FAHRION ER-spændetangspatron CENTRO P og FAHRION ER-spændetangspatron HDC.

Specialtilbehør:

Tætningskiver nr. 309666-309668, præcisions-ER-spændetænger nr. 308878-308992, spændenøgler nr. 309754-309756, HP-spændepatroner nr. 309365-309379.

Bemærk:

System FAHRION-ER-spændemøtrikker type CP og tætningskiver type HP **passer ikke til andre systemer!**

FAHRION ER-spændemøtrikken CENTRO P HDC passer ikke til standard-ER-spændetangspatroner CENTRO P.

Der kan kun spændes med det nominelle mål (ingen overspænding!)

Spændeområde: 3 - 26 mm
Samlet længde L: 31,5 mm
Udvendig Ø D: 63 mm
Maks. tilspændingsmoment: 200 Nm
Gevind: Tr50×1,5

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------|--------------|
| Samlet længde L | 31,5 mm |
| Spændeområde | 3 - 26 mm |
| Maks. tilspændingsmoment | 200 Nm |
| Udvendig Ø D | 63 mm |
| Serie | Centro P |
| Gevind | Tr50×1,5 |
| Produkttype | Spændemøtrik |