


Garant**ER-mini-spændemøtrik til tætningskiver, Til ER: 25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309652 25
GTIN	4045197645739
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Kompakte udvendige mål, indsatshærdet og slebet på alle sider.

· **Indsatshærdet og slebet på alle sider.**

Passer til :

ER-spændetangpatroner mini nr. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Spåntagningsstrategi: HSC

Samlet længde L: 25 mm

Udvendig Ø D: 35 mm

Gevind: M30×1

Maks. tilspændingsmoment: 45 Nm

Teknisk beskrivelse

Gevind	M30×1
Maks. tilspændingsmoment	45 Nm
Samlet længde L	25 mm
Til ER	25 mm
Udvendig Ø D	35 mm

Norm	DIN 6499
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændemøtrik