



Højeffektiv skæreolie, klorfri Alpha 93, Indhold: 0,3l



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	084210 0,3
GTIN	2050000966040
Artikelklasse	08J

Beskrivelse

Udførelse:

Skæreolie til højeste krav. Blanding med normal, mineralsk skæreolie kan ikke anbefales (ikke med vandopløselig olie).

Påføres med pensel, spraydåse, forstøver eller smøreenhed.

Fordel:

Forøget **værktøjsstandtid, skæreydelse** og **overfladekvalitet**. **Klorfri** – der opstår ikke skadelige dampe, **miljøvenligt**.

Anvendelse:

Velegnet til universal **spåntagning** (fræsning, drejning, boring, gevindskæring, rivning, rømning savning) samt til **omformning**. Uundværlig ved arbejde med **svært bearbejdeligt materiale** som rustfrit og varmefast stål, nikkellegeringer, titan og lignende. Ideelt til **uædle metaller**.

Også til minimalmængdesmøring, da den er mineraloliefri!!!

Teknisk beskrivelse

Mærkning af farlige stoffer	GHS02: Flamme
Udførelse	spraydåse

Kogepunkt	-44 °C
Farligt gods klasse	2.1
Sprøjtehoved	Standard
Farve	lysegul
Selvantændelsestemperatur	365 °C
Lagertemperatur	15 - 35 °C
Indhold	0,3 l
Produkttype	Skæreolie / slibeolie