

**Bakkeuddrejningsenhet, Udv./indv. Ø: 342/260mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	315900 342/260
---------------------	----------------

GTIN	4019208059518
------	---------------

Artikelklasse	38L
---------------	-----

Beskrivelse**Udførelse:**

I huset er der indbygget en **sænkmedet spiralling**, som via en roulettering drejes i husets periferi. Denne spiralling bevæger trinløst 3 **reverserbare** indstillingsbakker indad eller udad. Til uddrejning sættes indstillingsbakkernes ophængningsskruer i borerne på de hårde bakker til centrerpatronerne, og patronen spændes. **Patronen er ved uddrejning i den tilstand (forspænding), som den også er i ved senere emnebearbejdning.**

Infotekst:

Indstillingsbakker
Roulettering
Hus med spiralling
Bløde bakker
Ophængningsskrue

Anvendelse:

Til rationel **indvendig uddrejning og udvendig overdrejning af bløde bakker** på centrerpatroner. **Også egnet til ud- og efterslibning af hærdede bakker på rundløb.**

Teknisk beskrivelse

Ophængsområde-Ø position J	160 - 270 mm
Vægt	8 kg
Indvendig Ø	260 mm
Ophængsområde-Ø position A	330 - 440 mm
Passer til centrerpatroner indtil Ø	400 mm
Udvendig Ø	342 mm
Produkttype	Bakkeuddrejningsring