

 Mahr

Digital skydelære IP67 i-wi, Måleområde: 200mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	412738 200
GTIN	4059192002503
Artikelklasse	43A

Beskrivelse

Udførelse:

Meget stort LCD-display, 11 mm høje tal. Integreret, trådløst datainterface i-wi. Resistent over for støv og fugt. REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne. Driftstid ca. 3 år.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

i-wi trådløs modtager nr. 498912.

Teknisk beskrivelse

Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Dybdemål tilgængeligt	ja
Talhøjde, LCD-display	11 mm
Kæbelængde	50 mm
Driftstid	ca. 3 år
Dybdemål	kantet 3,7×1,3
Kalibrering	A1

Norm	ISO 13385
Aflæsning	0,01 mm
Aflæsning	0,0005 tommer
Måleområde	0 - 200 mm
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Trådløs anvendelse	Producentsoftware
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Interface	MAHR i-wi trådløst system
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200
DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200

Tilbehør

Trådløs modtager til Mahr i-wi Type STICK	498912 STICK
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032