

 Mahr

Digital skydelære IP67 i-wi, Måleområde: 300mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	412738 300
GTIN	4059192002527
Artikelklasse	43A

Beskrivelse

Udførelse:

Meget stort LCD-display, 11 mm høje tal. Integreret, trådløst datainterface i-wi. Resistent over for støv og fugt. REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne. Driftstid ca. 3 år. Uden dybdemål.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

i-wi trådløs modtager nr. 498912.

Teknisk beskrivelse

Kæbelængde	64 mm
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Driftstid	ca. 3 år
Kalibrering	A1
Norm	ISO 13385
Talhøjde, LCD-display	11 mm
Aflæsning	0,01 mm

Aflæsning	0,0005 tommer
Måleområde	0 - 300 mm
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Trådløs anvendelse	Producentsoftware
Måleafvigelse E MPE	±0,04 mm
Interface	MAHR i-wi trådløst system
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021000 300
DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021010 300

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Trådløs modtager til Mahr i-wi Type STICK	498912 STICK
Kunststofboks Type MS300	412470 MS300