


**TESA****Digital skydelære TESA TWIN-CAL, Måleområde: 150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	412766 150
GTIN	7630041106176
Artikelklasse	45A

Beskrivelse**Udførelse:**

Stort, kontrastrigt display med 11 mm høje tal. Mere end 12000 timers driftstid, skift til standby efter 10 minutter og automatisk slukning efter 2 timer. ABS-måletilstand, integreret TLC-tilslutning til dataoverførsel. Uden drivrulle.

Anvendelse:

Udvendige målinger, indvendige målinger, trinvis målinger og dybdemålinger.

Leveringsomfang:

Inkl. 1 batteri nr. 081560 CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498918, trådløs nr. 498921 str. BT.

Teknisk beskrivelse

Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Automatisk slukning	ja
Driftstid	12000 h
Dybdemål tilgængeligt	ja
Kæbelængde	40 mm
Norm	ISO 13385
Kalibrering	A1
Talhøjde, LCD-display	11 mm

Dybdemål	kantet 3,7×1,3
Standby-aktivering	ja
Aflæsning	0,01 mm
Aflæsning	0,0005 tommer
Måleområde	0 - 150 mm
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Batteritype	Knapcelle
Energiforsyning	Batteridrevet
International konstruktionsstørrelse	CR2032
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Interface	TESA Link Connector TLC
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Services

DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200

Tilbehør

Datakabel TLC, 2 m Type USB	498918 USB
-----------------------------	------------

Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Datakabel TLC, 2 m Type D	498918 D
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975